

## 輸注管路選用說明表

修訂日期：2020/02/03

點滴管路	選用原則
15 滴 set (PVC 材質) CJ5440016013	一般化藥滴注時間 $\leq$ 1 小時 (兒科及人工血管不順除外)
一般 Pump set (DEHP-free PVC 材質) CJ5440015034	一般化藥滴注時間 $>$ 1 小時， 兒科，人工血管不順 2020/02/04 起 Melphalan，Taxotere，Nabaxol， Etoposide，Hospira Docetaxel，
NTG set (PE 材質) CJ5725002012	Busulfex
避光 <b>未</b> 含過濾器 set (PE 材質) CJ5440015018	Bendamustine，Carmustine，Dacarbazine (D.T.I.C)， Doxorubicin $\geq$ 22 小時，MTX $\geq$ 6 小時， Cisplatin $>$ 6 小時，Fluorouracil (5-FU) $>$ 24 小時， Onivyde，Besponsa
避光 <b>含</b> 過濾器 set (PE 材質) CJ5725003017	Formoxol，Genetaxyl，Taxol，Torisel，Ixempra， Jevtana，Cladribine，Kadcyla，Blincyto

註 1：當藥物與 PVC 材質不相容時，需使用 non-PVC 材質之輸液容器(glass bot. 或 PP bot.)及 non-PVC 材質之輸注管路(PE set)。

註 2：自 109 年 2 月 4 日起本院使用的一般幫浦輸液套(型號 14687))已無 DEHP 溶出風險，故將 Melphalan，Taxotere，Nabaxol，Etoposide 所預設管路由 NTG-set(型號 14248)更改為一般幫浦輸液套(型號 14687)。

註 3：部分藥物長時間輸注時須使用**避光套**，以避免點滴袋中藥物受到光線分解，如：Cisplatin  $>$  6 小時，Doxorubicin  $\geq$  22 小時，Fluorouracil (5-FU)  $>$  24 小時，MTX  $\geq$  6 小時，及 Bendamustine，Carmustine，Dacarbazine (D. T. I. C)，Torisel，Onivyde，Besponsa。

註 4：Lipo-dox 及 Onivyde 「不可」使用含過濾器之管路